

기본 구성품



모듈 본체



POWER / CAN 케이블

버전 정보

모델명	BMW Easy Access
최신 펌웨어 적용일	2017 - 07 - 11
매뉴얼 버전	Rev. 1.1
매뉴얼 배포일	2017 - 10 - 24

Manufactured by
MICROCITY

Distributed by
INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

딥 스위치 설정



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	차종 설정
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	1, 3, 4 Series(F20, F30, F32)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *6핀 LVDS(2013+)
OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *4핀 LVDS(-2012)
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	2017 5 Series(G30) NBT EVO
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	ON(▼)	2017 5 Series(G30) NBT EVO (젠틀맨 스위치가 있는차종, 간헐적 이지엑세스가 작동하지 않을때 사용)

이지엑세스 동작 ON-OFF 설정



버튼	기능
좌측 PUSH(<)	빠르게 5회 연속, 좌측으로 버튼 누름

설정 후, 반드시 테스트하여 설정 확인하시기 바랍니다.


메모리 시트 포지션 설정



버튼	기능
메모리 2번(ⓐ)	하차 시 시트가 빠질 포지션 저장
메모리 1번(ⓑ)	운행 시 드라이브 포지션 저장

시동 ON 시, 자동으로 시트가 저장된 포지션으로 이동함
시동 OFF 후 도어 OPEN 시, 자동으로 시트가 저장된 포지션으로 이동함

커넥터 배선 정보



Installation Manual

BMW Easy Access Seats 5 Series(G30) 2017 NBT EVO








1) 조수석 사이드스텝 탈거




2) 조수석 카펫 밑 배선 뭉치에서 배선 작업




3) ■ B+ (적색/갈색)
■ GROUND (갈색)
 < 전원 연결 >



4) ■ CAN HIGH (노랑/갈색)
■ CAN LOW (노랑/적색)
 < CAN HIGH / LOW 연결 >





8) 하차 시 시트가 빠질 포지션을 ‘메모리 시트 2번(㉞)’에 저장
 운행 시 드라이브 포지션을 ‘메모리 시트 1번(㉠)’에 저장

하차 시, 시동-OFF 도어를 열었을때 2번 포지션으로 시트 이동
 승차 시, 시동-ON 후 1번 포지션으로 시트 이동